

# HC-M-RJ45-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1419885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419885>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de inserción de contactos, adaptador para patch cable; los cables de conexión correspondientes se encuentran en la lista de accesorios

## Datos comerciales

Código de artículo	1419885
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ACE
Clave de producto	AF7ACE
GTIN	4055626253237
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,2 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

# HC-M-RJ45-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1419885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419885>

## Datos técnicos

### Notas

Generalidades	Utilice los cables patch de la lista de accesorios.
Generalidades	Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión.

### Montaje

Indicaciones de montaje	<p>El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para usarlos en este módulo, los latiguillos con un estribo de protección sobre el bloqueo deben tratarse previamente. El estribo de protección situado sobre el bloqueo debe retirarse en una zona amplia con unos alicates de corte lateral para poder introducir el latiguillo sin que choque con el módulo contiguo.</p>
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos modular
Serie	HC-M-RJ45
Aplicación	Datos
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Numeración de contacto	1 - 8
Cantidad de los puestos de módulo	1

### Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,2 mm
Altura	50,7 mm
Longitud	14,6 mm

### Parámetros mecánicos

Altura mínima de carcasa	72 mm
--------------------------	-------

### Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	48 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV

# HC-M-RJ45-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1419885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419885>

Corriente asignada	1 A
Características de transmisión (categoría)	CAT6

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

## Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material soporte de contactos	PC
Normas / especificaciones	PC

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
---------------------------------	------------------

## Normas y especificaciones

### Comprobación

Normas/disposiciones	PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


# HC-M-RJ45-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos

1419885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419885>

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Inserto macho

# HC-M-RJ45-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1419885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419885>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419885>

**DNV**

ID de homologación: TAE000037S



**CSA**

ID de homologación: 13631



**UL Recognized**

ID de homologación: E118976

# HC-M-RJ45-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1419885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419885>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

### ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-M-RJ45-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1419885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419885>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--------------------------------------------	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

### EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,071 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)