

HC-D 25-TFL-72/O1M25S - Carcasa

1604969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604969>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea HEAVYCON D25, para brida longitudinal, altura 72 mm, con tubuladura 1x M25, salida de cables lateral

Datos comerciales

Código de artículo	1604969
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAE
Clave de producto	AF7AAE
Página del catálogo	Página 575 (PC-2011)
GTIN	4017918881573
Peso por unidad (incluido el embalaje)	220,28 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	220,28 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-D 25-TFL-72/O1M25S - Carcasa

1604969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604969>



Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-D25, A16
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	D25
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M25
Apantallado	no
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	36 mm
Altura	72 mm
Longitud	79,5 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M25
Tipo de bloqueo	Pin

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-D 25-TFL-72/O1M25S - Carcasa


1604969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604969>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-D 25-TFL-72/O1M25S - Carcasa

1604969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604969>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-D 25-TFL-72/O1M25S - Carcasa

1604969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604969>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es