

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Carcasa

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460318>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento HEAVYCON B24, con bloqueo longitudinal, altura 80,5 mm, con prensaestopas 1x Pg29, salida de cables recta

Datos comerciales

Código de artículo	1460318
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAC
Clave de producto	AF7AAC
GTIN	4046356794725
Peso por unidad (incluido el embalaje)	363,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	363,4 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Carcasa



1460318

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460318>

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de acoplamiento
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x Pg29
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	con

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	43 mm
Altura	82 mm
Longitud	120 mm

Datos del material

Material junta Junta del cable	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable, empuñadura: PA
Material conexión por tornillo	Latón

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x Pg29
---------------------	---------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Carcasa


1460318

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460318>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Carcasa

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460318>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Carcasa

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460318>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es