

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Marco empotrado



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608252>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco empotrado MSTB, IP67, para bloqueo push-pull, metal, con inserto de contactos integrado para conexión de conductores, conexión por resorte, 400 V, para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación

Datos comerciales

Código de artículo	1608252
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOJA
Clave de producto	ABNOJA
GTIN	4046356160056
Peso por unidad (incluido el embalaje)	63,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	61,4 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Marco empotrado



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608252>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco empotrado
Aplicación	Freenet
Construcción	SCRJ
Número de polos	5
Ejecución	Macho

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

Propiedades eléctricas


Tensión de dimensionamiento (III/3)	400 V
Corriente asignada	16 A (a 20 °C)

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte
------------------	----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	36,2 mm
Altura	42 mm
Longitud	41,9 mm

Datos del material

Color	plata
Material	Metal
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material de la junta	NBR
Material carcasa	Plástico
Material superficie de la carcasa	niquelada

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Marco empotrado



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608252>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal
-----------------	-----------------


VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Marco empotrado

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608252>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Marco empotrado MSTB push-pull

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Marco empotrado



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608252>

Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0

EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Marco empotrado



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608252>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es