

RC-0000000Z300 - Carcasa para conector circular



1593044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593044>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Carcasa para conector circular, serie: RC, acodado, Bloqueo por tornillo, M23, apantallado: no, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición



Datos comerciales

Código de artículo	1593044
Unidad de embalaje	8 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRAFE
Clave de producto	ABRAFE
GTIN	4046356193986
Peso por unidad (incluido el embalaje)	140,25 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	126,875 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

RC-0000000Z300 - Carcasa para conector circular



1593044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593044>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Pedir los insertos de contactos y la fijación de cables por separado
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	RC
Aplicación	Señal
Ejecución	Carcasa de conector para cables
Apantallado	no
Tipo de rosca	M23

Datos del material

Material (Piezas torneadas)	CuZn
Material carcasa	GD-Zn
Material de la carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Material superficie de la carcasa	Ni
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

Conectores

Construcción	acodado
--------------	---------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m

RC-0000000Z300 - Carcasa para conector circular



1593044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593044>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1593044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593044>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3f04c13e-5489-41b9-a198-78dd597addfd

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es