

# REDUC-M-KV-M25/M20 - Adaptador de reducción



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647624>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador de reducción, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico



## Descripción del producto

Reduce M25 a M20

## Datos comerciales

Código de artículo	1647624
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DZX
Clave de producto	AF7DZX
GTIN	4017918941529
Peso por unidad (incluido el embalaje)	18,87 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	15,72 g
Número de tarifa arancelaria	74153300
País de origen	DE

# REDUC-M-KV-M25/M20 - Adaptador de reducción



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647624>

## Datos técnicos


### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador de reducción
Existe junta de obturación	sí

### Datos de conexión

Par de apriete	7,5 ... 8 Nm
----------------	--------------

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	30,00 mm
Longitud	10 mm
Longitud de la rosca de conexión	7 mm
Longitud sin rosca de conexión	3 mm
Diámetro	25 mm
Diámetro de la rosca de conexión	25 mm
Medida entre vértices del hexágono	30 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm
Tipo de rosca lado de junta obturadora	M20

### Datos del material

Color	color latón
Material	Latón, niquelado
Material junta	NBR
Material superficie de la carcasa	Ni

### Cable/línea

Ausencia de halógenos	no
-----------------------	----

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (En función de la conexión por tornillo utilizada)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C

### Montaje

Indicaciones de montaje	con el correspondiente prensaestopas: IP68
-------------------------	--


# REDUC-M-KV-M25/M20 - Adaptador de reducción

1647624

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647624>

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

# REDUC-M-KV-M25/M20 - Adaptador de reducción



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647624>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

### ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	99541839-5a1d-40d0-b885-cb1c09bf9185