VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Inserto de hembras USB

1653838

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653838

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Inserto de hembras USB, de 4 polos, hembra USB tipo A a hembra USB tipo B, para el sistema Freenet en marco empotrado, salida de terminal IP20, Patchpanel de 19" e interfaz de mantenimiento, enchufable en ambas direcciones

Datos comerciales

Código de artículo	1653838
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNDAS
Clave de producto	ABNDAS
GTIN	4017918970161
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16,5 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de hembras
Número de polos	4
Cara de enchufe	USB

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	30 V
Corriente asignada	1 A
Resistencia de aislamiento	≥ 1 GΩ
Características de transmisión (categoría)	USB 2.0

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Hembra de contacto, tipo B

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PC
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material soporte de contactos	Termoplástico

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 1000

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-15 °C ... 65 °C

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos Conector hembra USB, tipo A

Plano esquemático



Esquema de polos Conector hembra USB, tipo B

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es