

TU-00000005300 - Carcasa para conector circular



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605885>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para conector circular, serie: TU, recto, Bloqueo de bayoneta, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Anillo tórico radial, apantallado: sí, espesor de pared mín.: 3,5 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1605885
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRAHS
Clave de producto	ABRAHS
GTIN	4046356255462
Peso por unidad (incluido el embalaje)	44,04 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	44,04 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

TU-00000005300 - Carcasa para conector circular



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605885>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los insertos de contactos deben pedirse por separado
-----------------------	--


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	TU
Aplicación	Señal
Cara de enchufe	12
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M23

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud de la patilla de soldar	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
Grosor de pared	2,5 3,5 mm

Datos del material

Material (Piezas torneadas)	CuZn
Material junta	FPM o NBR o EPDM
Material carcasa	GD-Zn
Material de la carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Material superficie de la carcasa	Ni
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

Conectores

Construcción	recto
--------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

TU-00000005300 - Carcasa para conector circular



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605885>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera/brida cuadrada (4x Ø 3,2 mm)
-----------------	---

TU-00000005300 - Carcasa para conector circular




1605885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605885>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Dimensiones de montaje

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es