

HC-B-ZG - Abrazadera de compensación de tracción



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1685327>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Bridas para tracción compensada, para soportes de contactos de las series: B-, BB-, D 40, D 64, DD y HV, salida de cables recta

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 1685327 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | AF7ABZ |
| Clave de producto | AF7ABZ |
| GTIN | 4017918197001 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 14,86 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13,57 g |
| Número de tarifa arancelaria | 73269098 |
| País de origen | CN |

HC-B-ZG - Abrazadera de compensación de tracción



1685327


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1685327>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Material de montaje |
|------------------|---------------------|

Dimensiones

| | |
|---|--|
| Esquema de dimensiones |  |
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 9,00 mm ... 19,00 mm |

Datos del material

| | |
|----------|--------------------|
| Material | Acero, galvanizado |
|----------|--------------------|

Cable/línea

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro exterior del cable | 9 mm ... 19 mm |
|-----------------------------|----------------|

Montaje

| | |
|-------------------------|--|
| Indicaciones de montaje | Adecuados para HC-DD.../HC-B.../HC-BB.../HC-BBB.../HC-D40.../HC-D64... |
|-------------------------|--|

HC-B-ZG - Abrazadera de compensación de tracción




1685327

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1685327>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-B-ZG - Abrazadera de compensación de tracción



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1685327>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

HC-B-ZG - Abrazadera de compensación de tracción



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1685327>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es