

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptador

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1686850>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador NPT, IP 68, hasta 5 bar, incl. empaquetadura junta tórica, M25 en 3/4"



Datos comerciales

Código de artículo	1686850
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	AF7DZX
Clave de producto	AF7DZX
GTIN	4017918822712
Peso por unidad (incluido el embalaje)	58,56 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	55,24 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	DE

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptador

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1686850>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador NPT
------------------	---------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	28 mm
Longitud de la rosca de conexión	7 mm
Longitud sin rosca de conexión	21 mm
Diámetro	25 mm
Diámetro de la rosca de conexión	25 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M25
Tipo de rosca lado de junta obturadora	3/4" NPT

Datos del material

Color	color latón
Material	Latón, niquelado
Material junta Junta tórica	NBR

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP68 (En función de la conexión por tornillo utilizada)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptador


1686850

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1686850>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptador

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1686850>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1686850>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptador

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1686850>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27140806
ECLASS-13.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	2f8e2b00-c2b2-4a93-b8bd-b38917dac445