

HC-B 24-SD-FQU/FS-AL - Tapa de protección



1644614

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1644614>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapa de protección B24, para brida transversal, material tapa protectora: Al, altura: 16 mm, junta: no, con cordón de amarre

Datos comerciales

Código de artículo	1644614
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AZC
Clave de producto	AF7AZC
Página del catálogo	Página 655 (C-2-2019)
GTIN	4017918904937
Peso por unidad (incluido el embalaje)	99 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	94,73 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

1644614

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1644614>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapa de protección
Tipo de carcasa	Tapa de protección
Construcción	B24
Ejecución	para carcasa de soporte con bloqueo transversal
Con cordón de sujeción	sí
Existe junta de obturación	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	43,2 mm
Altura	16 mm
Longitud	120 mm
Diámetro	30 mm

Datos del material

Material Tapa de protección	Fundición de aluminio a presión (Con recubrimiento de polvo)
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material tapa protectora	Al

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Pin
-----------------	-----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	<p>No para carcasas HC-B...EMV</p> <p>Al utilizar hembras, espigas y pernos codificadores deberán desmontarse las espigas de guía de las tapas protectoras.</p>
-------------------------	---


HC-B 24-SD-FQU/FS-AL - Tapa de protección

1644614

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1644614>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1644614

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1644614>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27440208

ETIM

ETIM 8.0

EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1644614

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1644614>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es