

HC-D 4-2ST - Brida para conexión de pantalla



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1886141>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conexión de pantalla para dos cables apantallados en soportes de contacto macho, sin contactos engastados sueltos



Datos comerciales

Código de artículo	1886141
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ABZ
Clave de producto	AF7ABZ
GTIN	4046356435352
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,28 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,28 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-D 4-2ST - Brida para conexión de pantalla



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1886141>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para soportes de contactos HC-D40, HC-D64
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conexión de pantalla
Tipo de material del contacto	mecanizado

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	60 V
-------------------------------------	------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Dimensiones

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	1,6 mm
----------------------	--------

Datos del material

Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	plateado duro

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	6 mm ... 9 mm
-----------------------------	---------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 60 °C
---------------------------------	------------------

HC-D 4-2ST - Brida para conexión de pantalla



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1886141>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27440192

ETIM

ETIM 9.0

EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1886141

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1886141>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b453efb5-1912-493e-a781-6cf89af826a0

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es