

HC-D 4-1BU - Brida para conexión de pantalla



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1886143>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conexión de pantalla para un cable apantallado en soportes de contacto hembra, sin contactos engastados sueltos

Datos comerciales

Código de artículo	1886143
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ABZ
Clave de producto	AF7ABZ
GTIN	4046356435321
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,4 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-D 4-1BU - Brida para conexión de pantalla



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1886143>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para soportes de contactos HC-D40, HC-D64
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conexión de pantalla
Tipo de material del contacto	mecanizado

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Hembra
Tipo de conexión	Conexión crimpada

Conexión de conductores

Longitud de pelado	6 mm
--------------------	------

Datos del material

Material Contacto	Aleación de Cu
Material Superficie contactos	plateado duro

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 60 °C
---------------------------------	------------------

HC-D 4-1BU - Brida para conexión de pantalla



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1886143>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1886143>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 4-1BU - Brida para conexión de pantalla



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1886143>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1886143

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1886143>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	0f005941-22dd-4092-9bec-bc7cf3a6dc7f

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es