

REDUC-M-KV-M40/M32 - Adaptador de reducción



1647640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647640>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador de reducción, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico



Descripción del producto

Reduce M40 a M32

Datos comerciales

Código de artículo	1647640
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DZX
Clave de producto	AF7DZX
GTIN	4017918941543
Peso por unidad (incluido el embalaje)	45,63 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	45,63 g
Número de tarifa arancelaria	74153300
País de origen	DE

REDUC-M-KV-M40/M32 - Adaptador de reducción



1647640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647640>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador de reducción
Existe junta de obturación	sí

Datos de conexión

Par de apriete	11 ... 12 Nm
----------------	--------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	43,00 mm
Longitud	11,5 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Longitud sin rosca de conexión	3,5 mm
Diámetro	40 mm
Diámetro de la rosca de conexión	40 mm
Medida entre vértices del hexágono	43 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M40 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm
Tipo de rosca lado de junta obturadora	M32

Datos del material

Color	color latón
Material	Latón, niquelado
Material junta	NBR
Material superficie de la carcasa	Ni

Cable/línea

Ausencia de halógenos	no
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (En función de la conexión por tornillo utilizada)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	con el correspondiente prensaestopas: IP68
-------------------------	--


REDUC-M-KV-M40/M32 - Adaptador de reducción

1647640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647640>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

REDUC-M-KV-M40/M32 - Adaptador de reducción



1647640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647640>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

REDUC-M-KV-M40/M32 - Adaptador de reducción



1647640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647640>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	108acbde-a277-4858-912d-f5fe30eaeaf7

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es