


# SK 5,08/3,8 DN - Tarjeta de tiras



1965458

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1965458>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tarjeta de tiras, Tarjeta, blanco, rotulado: sin impresión, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 5,08 mm

## Datos comerciales

Código de artículo	1965458
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	BG2123
Clave de producto	BG2123
GTIN	4017918927271
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,818 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,446 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

# SK 5,08/3,8 DN - Tarjeta de tiras



1965458

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1965458>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Número de polos	5
Paso	5,08 mm

### Rotulación

Número de tiras de señalización	12
Impresión	sin impresión
Tecnología de marcado	Transferencia térmica para rollos

### Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

### Datos del material

Grosor de lámina	100 µm
Grosor de pegamento	15 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	blanco (RAL 9010)
Material Elemento de base	Polietileno
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (montaje)	≥ 10 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)
Período de conservación	2 años

### Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	3,8 mm
Profundidad	0,12 mm
Paso	5,08 mm

### Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

# SK 5,08/3,8 DN - Tarjeta de tiras



1965458

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1965458>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# SK 5,08/3,8 DN - Tarjeta de tiras



1965458

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1965458>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)