

VS-09-T-20-1-S-S - Carcasa de canillas D-SUB




1655658

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655658>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Carcasa de canillas D-SUB, diseño: D-SUB 9, índice de protección: IP20, material: ABS, salida de cables: recta, tamaño de la caja: 1, color: Metálico, desnudo



Datos comerciales

Código de artículo	1655658
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABNCAE
Clave de producto	ABNCAE
GTIN	4046356029544
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	HU

VS-09-T-20-1-S-S - Carcasa de canillas D-SUB



1655658


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655658>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasas aéreas
Construcción	D-SUB 9
Número de salidas de cable	1
Salida de cables	recta

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	31,2 mm
Altura	38 mm
Longitud	15,2 mm

Datos del material

Color	Metálico, desnudo
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	ABS
Material superficie de la carcasa	Ni

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	4 mm ... 8,5 mm
-----------------------------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo por tornillo
-----------------	----------------------

VS-09-T-20-1-S-S - Carcasa de canillas D-SUB


1655658

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655658>



Dibujos

Esquema de dimensiones



VS-09-T-20-1-S-S - Carcasa de canillas D-SUB

1655658

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655658>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---