


SFL (2,8-0,8)F48 - Conector hembra



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285315>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector hembra 19", color: verde, superficie de contacto: Estaño, familia de artículos: SFL (2,8-0,8), anchura: 95 mm

Datos comerciales

Código de artículo	2285315
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AAHHCA
Clave de producto	AAHHCA
GTIN	4017918055912
Peso por unidad (incluido el embalaje)	42,78 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	38,9 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

SFL (2,8-0,8)F48 - Conector hembra



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285315>

Datos técnicos


Notas

Generalidades	La tensión de aislamiento de dimensionamiento es válida para hembras aisladas de enchufe plano.
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector hembra 19"
Familia de productos	SFL (2,8-0,8)
Número de polos	48
Paso	0 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	95 mm
Altura	28,6 mm
Longitud	14,8 mm
Diámetro de taladro	2,8 mm
Paso	-

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Superficie contactos	Estaño Sn

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------


SFL (2,8-0,8)F48 - Conector hembra

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285315>



Dibujos



SFL (2,8-0,8)F48 - Conector hembra



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285315>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SFL (2,8-0,8)F48 - Conector hembra



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285315>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es