

VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Marco empotrado

1658545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658545>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco empotrado VS-SC-RJ para transceptor de la marca AVAGO, tipo: AFBR 5978Z, gris, IP65/67

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 1658545 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ABNNDC |
| Clave de producto | ABNNDC |
| GTIN | 4046356163095 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 8,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | DE |

VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Marco empotrado



1658545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658545>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo de producto | Marco empotrado |
| Aplicación | PCB |
| Construcción | SCRJ, IP65/67, variante 6 |
| Ejecución | RJ45 |

Datos del material

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Color | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | Plástico |

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |

Montaje

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
|-----------------|-----------------|

VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Marco empotrado


1658545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658545>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones



Corte de montaje

VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Marco empotrado



1658545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658545>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27440392

ETIM

ETIM 8.0

EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1658545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658545>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es