

PSD-S CE-TM SCREW - Elemento de conexión

2700095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700095>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Elemento de conexión con bornes de conexión por tornillo para montaje en tubo

Datos comerciales

Código de artículo	2700095
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL116
Clave de producto	DRL116
GTIN	4046356490979
Peso por unidad (incluido el embalaje)	97,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	91,8 g
Número de tarifa arancelaria	85319000
País de origen	DE

PSD-S CE-TM SCREW - Elemento de conexión

2700095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700095>



Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso	
Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de montaje
Familia de productos	PSD-S
Volumen de suministro	Tapa final y junta
	Tapa final y junta
Número de elementos de señales montables	máx. 5


Datos de conexión

sin puntera	
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor flexible	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	... 15
Longitud de pelado	7 mm

con puntera	
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor flexible	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	... 15
Longitud de pelado	7 mm

rígida	
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Longitud de pelado	7 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Altura	27 mm
Diámetro	69 mm

PSD-S CE-TM SCREW - Elemento de conexión



2700095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700095>

Datos del material

Color	negro
Material	PA-GF

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65, en estado montado
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE y con la directiva "Baja tensión" 2006/95/CE
---------------------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en tubo (Junta premontada en cada elemento)
Posición de montaje	discrecional

PSD-S CE-TM SCREW - Elemento de conexión


2700095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700095>



Dibujos

Esquema de dimensiones



PSD-S CE-TM SCREW - Elemento de conexión



2700095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700095>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700095>



cULus Listed

ID de homologación: E123528

PSD-S CE-TM SCREW - Elemento de conexión



2700095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700095>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-15.0	27371232

ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	fe62944d-02d0-45ae-8ccd-0134fffbf601