

PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700126>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Elemento de luz de destello fortuito LED, 24 V DC, amarillo



Sus ventajas

- Cambio de elemento sin herramientas
- Alta intensidad de color e iluminación
- Se puede combinar a voluntad
- Duración de LED al menos 50.000 h
- Consumo de potencia mínimo
- La luz de destello aleatorio evita el efecto de habituación
- Índice de protección IP65

Datos comerciales

Código de artículo	2700126
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL112
Clave de producto	DRL112
GTIN	4046356491198
Peso por unidad (incluido el embalaje)	82,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	78 g
Número de tarifa arancelaria	85318070
País de origen	DE

PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700126>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Elemento de señalización
Familia de productos	PSD-S
Campo de empleo	Columna de señalización

Propiedades eléctricas

Generalidades

Tensión de entrada	24 V DC
Corriente de conexión máxima	máx. 500 mA
Absorción de corriente	típ. 25 mA
Tipo de iluminación	LED
Duración de conexión	100 %
Vida útil eléctrica	máx. 50.000 h
Tipo de señal óptica	Luz de destello fortuito LED (RFL)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Altura	65,5 mm
Diámetro	70 mm

Datos del material

Color de la calota	amarillo
Material	Policarbonato PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (en estado montado o con tapa final)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C

PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700126>

Datos CEM


Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
---------------------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje (Junta premontada en cada elemento)
Posición de montaje	discrecional

Dibujos

Esquema de dimensiones



PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700126>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700126>



cULus Listed

ID de homologación: E123528

PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700126>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	af37c0e9-6b4a-4ca7-8165-9c2f29ad97ab