

# PSD-S ME T-M 250 - Material de montaje



2700157

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700157>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tubo, 250 mm alto, Ø 25 mm



## Datos comerciales

Código de artículo	2700157
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL117
Clave de producto	DRL117
GTIN	4046356491488
Peso por unidad (incluido el embalaje)	69,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	69,6 g
Número de tarifa arancelaria	76082081
País de origen	DE

# PSD-S ME T-M 250 - Material de montaje



2700157

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700157>

## Datos técnicos

### Notas


#### Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de montaje
Familia de productos	PSD-S

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Altura	250 mm
Diámetro	25 mm

### Datos del material

Color	plata
Material	Aluminio anodizado

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales


Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 60 °C
---------------------------------	------------------

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje en tubo
	Montaje de base
Posición de montaje	discrecional

## Dibujos

Esquema de dimensiones



# PSD-S ME T-M 250 - Material de montaje



2700157

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700157>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371236
ECLASS-15.0	27371236

### ETIM

ETIM 9.0	EC001155
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

2700157

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700157>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)