

E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final



2713780

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713780>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte final, ejecución resistente para conector de bus para carriles

Sus ventajas

- Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
- Puede montarse sobre el carril DIN

Datos comerciales


Código de artículo	2713780
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	ACHACZ
Clave de producto	ACHACZ
Página del catálogo	Página 519 (C-6-2017)
GTIN	4017918943493
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,68 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,76 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Serie de carcasas	ME

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	19 mm
Altura	58,92 mm
Profundidad	33,47 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final


2713780

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713780>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones



E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final



2713780

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713780>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713780>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final



2713780

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713780>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,103 kg CO2e
---------	---------------