

CK1,6-ED-ST-POF - Contacto macho

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884995>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto macho de cable de fibra óptica POF, mecanizado, para soportes de contactos (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-.../ HC-M-17-CT-...) de los contactos CK1,6-ED...

Datos comerciales

Código de artículo	1884995
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	AF7AIC
Clave de producto	AF7AIC
Página del catálogo	Página 668 (C-2-2019)
GTIN	4017918172770
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,724 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,7 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

CK1,6-ED-ST-POF - Contacto macho



1884995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884995>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para soportes de contactos HC-M12.., HC-M 17.., HC-DD...-I-CT. ..
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto de cable de onda de luz
Ejecución	Contacto macho individual
Tipo de material del contacto	mecanizado

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Dimensiones

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	1,6 mm
----------------------	--------

Datos del material

Material contacto	Alpaca
-------------------	--------

Cable/línea

Longitud pelado de conductores individuales	19 mm (tras el pulido)
---	------------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CK1,6-ED-ST-POF - Contacto macho


1884995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884995>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

CK1,6-ED-ST-POF - Contacto macho



1884995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884995>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884995>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-ST-POF - Contacto macho



1884995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884995>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-ST-POF - Contacto macho



1884995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1884995>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es