

HC-ALU 6-161 COVER GY - Tapa final



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200906>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja de perfil, Tapa final, con tornillos y junta, para anchura de perfil (interior) de 161 mm, anchura: 190,4 mm, longitud: 15 mm, profundidad: 161 mm

Sus ventajas

- Perfil extruido de aluminio
- Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
- Disponible en las anchuras de 53,5 mm ... 161 mm
- Índice de protección hasta IP65
- Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
- Opcionalmente se suministran juntas CEM

Datos comerciales

Código de artículo	2200906
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFAAC
Clave de producto	ACFAAC
GTIN	4046356716789
Peso por unidad (incluido el embalaje)	329,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	329,3 g
Número de tarifa arancelaria	76169910
País de origen	HU

HC-ALU 6-161 COVER GY - Tapa final



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200906>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte lateral de la carcasa empotrada
Tipo de carcasa	Caja de perfil
Serie de carcasas	HC-ALU
Familia de productos	HC-ALU 6-161
Ejecución	Tapa final, con tornillos y junta, para anchura de perfil (interior) de 161 mm
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	190,4 mm
Profundidad	161 mm
Longitud	15 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris grafito (RAL 7024)
Características de la superficie	recubrimiento de polvo

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP65
-----------------------------	------

HC-ALU 6-161 COVER GY - Tapa final



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200906>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-161 COVER GY - Tapa final



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200906>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es