

UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Placa frontal



2200943

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200943>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cajas de perfil extruido, Placa frontal con perfil básico, anchura: 101,8 mm, longitud: 43,8 mm, profundidad: 2 mm, recomendado para elementos laterales UM-ALU 4-..COVER PA..

Sus ventajas

- Perfil extruido de aluminio
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montarse sobre el carril DIN
- Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
- Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
- Protección CEM

Datos comerciales

Código de artículo	2200943
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHDFC
Clave de producto	ACHDFC
GTIN	4046356720885
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,3 g
Número de tarifa arancelaria	76061191
País de origen	DE

UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Placa frontal



2200943

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200943>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta de carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UM-ALU
Familia de productos	UM-ALU 4-100,5
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	101,8 mm
Profundidad	2 mm
Longitud	43,8 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	color aluminio
Material Carcasa	Aluminio
Características de la superficie	anodizado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Placa frontal


2200943

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200943>



Dibujos

Plano esquemático



UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Placa frontal

2200943

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200943>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Placa frontal



2200943

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200943>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es