

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector hembra



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285577>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector hembra 19", color: verde, número de polos: 32, familia de artículos: FRONT-SFL 2,5, paso: 0 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Datos comerciales

Código de artículo	2285577
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AAHHAA
Clave de producto	AAHHAA
GTIN	4017918055974
Peso por unidad (incluido el embalaje)	121,43 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	121,343 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector hembra



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285577>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector hembra 19"
Familia de productos	FRONT-SFL 2,5
Construcción	F
Número de polos	32
Paso	0 mm


Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	4 kV
---	------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	10 mm
Rosca de tornillo	M2,5

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	95 mm
Altura	35,3 mm
Longitud	30,1 mm
Diámetro de taladro	2,8 mm
Paso	-

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Superficie contactos	Estaño Sn

Normas y especificaciones

Conexión según norma	EN-VDE
----------------------	--------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector hembra


2285577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285577>



Dibujos

Esquema de dimensiones



FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector hembra



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285577>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285577>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-19860303				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	250 V	4 A	30 - 12	-
D				
	300 V	4 A	30 - 12	-

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector hembra



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285577>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	_19-Federleiste
ECLASS-15.0	_19-Federleiste

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector hembra



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285577>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es