

IFS-RS232-DATACABLE - Cable de datos



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2320490>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de datos para la comunicación entre los aparatos con una conexión RS232 D-SUB de 9 polos y los aparatos Phoenix Contact con puerto de datos IFS de 12 polos, como QUINT UPS-IQ o TRIO UPS.

Descripción del producto

Cable de datos para la comunicación entre sistemas de mando superiores y fuentes de alimentación ininterrumpida QUINT UPS-IQ y TRIO UPS.

Datos comerciales

Código de artículo	2320490
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CMU2Z9
Clave de producto	CMU2Z9
GTIN	4046356707602
Peso por unidad (incluido el embalaje)	134,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	110 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

IFS-RS232-DATACABLE - Cable de datos



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2320490>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Comunicación con SAI
Tipo de sensor	RS-232

Propiedades eléctricas

Tensión de aislamiento entrada/salida	1,4 kV
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	115200 Bit/s

Datos de conexión

En el dispositivo

Tipo de conexión	D-SUB
Número de polos	9
Notas	serie, RS232

En el dispositivo

Tipo de conexión	Puerto de datos IFS
------------------	---------------------

Cable/línea

Longitud del cable	2 m
--------------------	-----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 90 % (a 25 °C, sin condensación)

IFS-RS232-DATACABLE - Cable de datos



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2320490>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2320490>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.A*30.B00767



EAC-RoHS

ID de homologación: RU*-DE*35.B.00385/20

IFS-RS232-DATACABLE - Cable de datos



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2320490>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ad19c745-1210-4b8d-b20f-fdd687abfd33