

UM-BE 35-1 BK - Elemento de base

2906241

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906241>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Elemento de base sin pie de fijación, necesario para alinear varios elementos de base sin nervaduras, L = 35 mm



Datos comerciales

Código de artículo	2906241
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHDDA
Clave de producto	ACHDDA
GTIN	4017918247331
Peso por unidad (incluido el embalaje)	19,77 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

UM-BE 35-1 BK - Elemento de base



2906241

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906241>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte inferior de la carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UM
Familia de productos	UM BE
Ejecución	Elemento de base de módulo enchufable
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Altura	111,8 mm
Profundidad	18,8 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material carcasa	PA
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

UM-BE 35-1 BK - Elemento de base



2906241

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906241>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906241>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

UM-BE 35-1 BK - Elemento de base



2906241

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906241>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BE 35-1 BK - Elemento de base



2906241

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906241>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es