NLC-OP1-MKT - Kit de montaje

2701140

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701140

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Kit de montaje

Descripción del producto

Kit de montaje para aparato de operación Nanoline. Comprende carcasa del receptor instalada en la unidad base, brida de montaje para la instalación en el armario de control y cable para la conexión a la unidad base.

Datos comerciales

Código de artículo	2701140
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRACAZ
Clave de producto	DRACAZ
GTIN	4046356325271
Peso por unidad (incluido el embalaje)	156 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	151,6 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	IN

El set consta de

NLC-OP1-MKT-BASE - Unidad de fijación

2701250

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701250

Panel para el montaje en la unidad base, conector RJ45 para panel de operación separado

NLC-OP1-MKT-BRACKET - Soporte de montaje

2701263

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701263

Soporte para montaje, para la instalación separada del panel de operación

NLC-OP1-MKT-CBL - Línea

2701438

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701438

Cable de terminal del operador

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje

Propiedades eléctricas

Alimentación

Absorción de corriente máxima	50 mA
Absorción de corriente típica	32 mA

Dimensiones

Anchura	76 mm
Altura	31,5 mm
Profundidad	46 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	0 °C ... 60 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en la puerta del armario de distribución

Dibujos

Plano esquemático



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27240692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es