

CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria



2701189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701189>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 Gbytes con clave de licencia para el módulo bibliotecas, p. ej., para: funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Descripción del producto

Memoria de programa y de configuración para el almacenamiento de programas de aplicaciones y otros archivos en el sistema de archivos del PLC, con bits de licencia específicos para el cliente y clave de licencia para las bibliotecas de bloques de función. En la documentación podrá consultar las bibliotecas de bloques de función que requieren licencia.

Los bloques de función individuales de Phoenix Contact están dotados de un proceso de licencia, es decir, debe pagarse una tasa para cada sistema de control, en el que deben utilizarse los bloques con obligación de licencia. Los bloques comprueban la licencia depositada en el sistema de control para el runtime y después se activan o bien pueden utilizarse durante un tiempo limitado en el modo demo. En la documentación podrá consultar las bibliotecas de bloques de función que requieren licencia

Tenga en cuenta las características de rendimiento indicadas de su(s) sistema(s) de control y compruebe la idoneidad para su aplicación.

Para usuarios que no utilicen las bibliotecas de bloques de función, también se ofrece alternativamente la memoria de programa y configuración sin licencia.

Sus ventajas

- Código de licencia para bibliotecas de componente funcional
- Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
- Memoria de programa y de configuración, enchufable, con clave de licencia para el módulo bibliotecas

Datos comerciales

Código de artículo	2701189
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRAAZA
Clave de producto	DRAAZA
GTIN	4046356716338
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	15 g
Número de tarifa arancelaria	85235190
País de origen	DE

CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria



2701189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701189>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Medio de almacenamiento
Aplicación	Clave de licencia para aplicaciones

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,4 W
--	-------

Alimentación

Tensión de alimentación	3,3 V DC
Tensión de alimentación	3,135 V DC ... 3,465 V DC
Absorción de corriente típica	típ. 120 mA

Dimensiones

Anchura	36,4 mm
Altura	42,8 mm
Profundidad	3,3 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria



2701189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701189>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---