

UM 72-PROFIL 100CM - Perfil

2907583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907583>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cajas de perfil extruido, Perfil básico, abierto, anchura de perfil (interior): 71,9 mm, anchura de perfil (exterior): 86,8 mm, longitud: 1000 mm, profundidad: 21,5 mm, Nota: longitud de perfil necesaria = longitud de la placa de circuito impreso - 3,6 mm



Sus ventajas

- Fácil montaje
- Forma y tamaño flexibles
- Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa

Datos comerciales

Código de artículo	2907583
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHDBA
Clave de producto	ACHDBA
GTIN	4017918365394
Peso por unidad (incluido el embalaje)	400 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	400 g
Número de tarifa arancelaria	39162000
País de origen	DE

UM 72-PROFIL 100CM - Perfil

2907583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907583>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte inferior de la carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UM
Familia de productos	UM72
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Profundidad	21,5 mm
Longitud	1 m

Dimensiones exteriores

Anchura de perfil (exterior)	86,8 mm
------------------------------	---------

Dimensión interior

Anchura de perfil (interior)	71,9 mm
------------------------------	---------

Datos del material

Material carcasa	PVC
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-15 °C ... 50 °C
---------------------------------	------------------


UM 72-PROFIL 100CM - Perfil

2907583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907583>



Dibujos



UM 72-PROFIL 100CM - Perfil

2907583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907583>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 72-PROFIL 100CM - Perfil

2907583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907583>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es