

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Caja de control



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701439>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Set de cajas de distribución para el diseño de sistemas inalámbricos para aplicaciones industriales, incl. tres antenas omnidireccionales atornillables directamente, 2,4/5 GHz, IP66, con carril, tapón y atornilladuras, con unidad de red 100 V ... 240 V, sin aparatos

Datos comerciales

Código de artículo	2701439
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN2WZ
Clave de producto	DNN2WZ
GTIN	4046356752190
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.083,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.043,2 g
Número de tarifa arancelaria	85177100
País de origen	DE

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Caja de control

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701439>

El set consta de

ANT-OMNI-2459-02 - Antena

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701408>



Antena omnidireccional para montaje en armario de control, banda de frecuencia: 2,4 GHz/5 GHz, ganancia: 2,5 dBi/5 dBi, índice de protección: IP68, conexión: N (macho)

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena

2701402

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701402>



Cable de antena para el pasamuros de armario de control, diámetro exterior: 3,2 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 0,6/0,9/1,4 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: N (hembra) -> RSMA (macho), longitud de cable: 0,5 m

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Caja de control



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701439>

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 - Fuente de alimentación

2868596

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2868596>




Fuente de alimentación conmutada en primario STEP POWER para montaje directo sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 24 V DC / 0,5 A

PT 2,5-QUATTRO - Borne de paso

3209578

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3209578>



Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Caja de control




2701439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701439>

PT 2,5-QUATTRO BU - Borne de paso

3209581

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3209581>




Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

PT 2,5-QUATTRO-PE - Borna de tierra

3209594

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3209594>



Borna de tierra, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Caja de control

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701439>



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656725>



Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plástico, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, sección de conexión: AWG 26- 23, salida de cables: recta, color: gris tráfico A RAL 7042, Ethernet

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Caja de control



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701439>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja de distribución
------------------	----------------------

Dimensiones

Anchura	174 mm
Altura	254 mm
Profundidad	137 mm

Datos del material

Material carcasa	PC
------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
----------------------	------

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Caja de control



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701439>

Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0

EC000261

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	aa51d031-266c-49db-b8fe-f73e95c32d79