

EMG100-H 15MM KLAR - Tapa

2943152

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943152>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapa, para el encapsulado protegido contra suciedad y contactos casuales de los componentes, ejecución transparente. Altura: 15 mm, anchura: 100 mm

Datos comerciales

Código de artículo	2943152
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	ACHCBA
Clave de producto	ACHCBA
Página del catálogo	Página 714 (C-1-2013)
GTIN	4017918080983
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17,4 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

EMG100-H 15MM KLAR - Tapa

2943152

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943152>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta
Tipo de carcasa	Caja para componentes
Serie de carcasas	EMG
Familia de productos	EMG100
Número de polos	38
Ejecución	Tapa
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	100 mm
Profundidad	75 mm
Longitud	38 mm

Datos del material

Color	transparente
Color (Carcasa)	transparente
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material carcasa	PC
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

EMG100-H 15MM KLAR - Tapa

2943152

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943152>



Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG100-H 15MM KLAR - Tapa

2943152

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943152>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es