ME MAX B-17,5 GN - Tapón ciego

2706991

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2706991

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Caja para carril DIN, Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados, anchura: 15 mm, altura: 21,6 mm, profundidad: 8,1 mm, color: verde (Similar RAL 6021)

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas sencillo
- Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad

Datos comerciales

Código de artículo	2706991
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHABZ
Clave de producto	ACHABZ
GTIN	4017918895280
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1 g
Número de tarifa arancelaria	85472000
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Indicaciónes de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapón ciego
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Serie de carcasas	ME-MAX
Familia de productos	ME MAX 17,5..
Ejecución	Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	15 mm
Altura	21,6 mm
Profundidad	8,1 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	600
Material carcasa	PA
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo

Información sobre el embalaje

Tipo del embalaje exterior	Bolsa con cierre

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es