

FL CAT5 HEAVY - Cable de datos

2744814

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744814>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), cable de instalación robusto, 2 x 2 x 0,22 mm², conductor rígido, apantallado, envoltura exterior: Diámetro 7,8 mm, envoltura interior: Diámetro 5,75 mm ± 0,15 mm

Datos comerciales

Código de artículo	2744814
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1LEA
Clave de producto	AF1LEA
Página del catálogo	Página 390 (C-8-2015)
GTIN	4017918600518
Peso por unidad (incluido el embalaje)	66,72 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	45 g
Número de tarifa arancelaria	85444993
País de origen	DE

FL CAT5 HEAVY - Cable de datos



2744814

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744814>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos por metros
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	4
Apantallado	sí

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
Medio de transmisión	Cobre

Interfaces

Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
-------------------------	---------------------------------------

Cable/línea

Longitud del cable	Libre entrada (0,25 ... 1000,0 m)
Envoltura exterior, color	azul

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
Temperatura ambiente (servicio)	-5 °C ... 60 °C (Cable, disposición móvil)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

FL CAT5 HEAVY - Cable de datos

2744814

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744814>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744814>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00395

FL CAT5 HEAVY - Cable de datos



2744814

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744814>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FL CAT5 HEAVY - Cable de datos



2744814

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744814>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es