

UMK-SE 11,25 - Elemento lateral

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970002>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo universal, compuesto de: Elemento lateral, 11,25 mm de ancho, con ranura para índices



Datos comerciales

Código de artículo	2970002
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHDCA
Clave de producto	ACHDCA
GTIN	4017918087531
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,09 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

UMK-SE 11,25 - Elemento lateral

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970002>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte lateral de la carcasa empotrada
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UMK
Familia de productos	UMK SE
Ejecución	Elemento lateral
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Profundidad	15,5 mm
Longitud	11,25 mm

Dimensiones exteriores

Anchura de perfil (exterior)	77 mm
------------------------------	-------

Dimensión interior

Anchura de perfil (interior)	72,2 mm
------------------------------	---------

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material carcasa	PA
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
---------------------------------	---


UMK-SE 11,25 - Elemento lateral

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970002>



Dibujos



UMK-SE 11,25 - Elemento lateral



2970002

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970002>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970002>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

UMK-SE 11,25 - Elemento lateral



2970002

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970002>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-SE 11,25 - Elemento lateral



2970002

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970002>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es