

IBS STME 24 BK RB-T - Electrónica modular de repuesto



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2752932>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Electrónica modular de repuesto para IBS ST (ZF) 24 BK RB-T



Sus ventajas

- Conexión de cobre o de fibra óptica
- Derivaciones de bus remoto/local adicionales
- Entradas/salidas on board adicionales

Datos comerciales

Código de artículo	2752932
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRI311
Clave de producto	DRI311
GTIN	4017918108618
Peso por unidad (incluido el embalaje)	343,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	252,74 g
Número de tarifa arancelaria	85389091
País de origen	DE

IBS STME 24 BK RB-T - Electrónica modular de repuesto



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2752932>

Datos técnicos

Interfaces

INTERBUS

Tipo de conexión	Macho/hembra D-SUB de 9 polos
Denominación punto de conexión	Bus remoto de entrada / salida
Número de polos	9

Bus local ST

Velocidad de transmisión	500 kBit/s
--------------------------	------------

INTERBUS

Tipo de conexión	Conector hembra D-SUB de 9 polos
Número de polos	9

Datos de entrada

Digital:

Tecnología de conexión	Conexión por tornillo
------------------------	-----------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Componente de E/S
Familia de productos	Smart Terminal ST
Construcción	modular Interbus Smart Terminal

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
----------------------	------

IBS STME 24 BK RB-T - Electrónica modular de repuesto



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2752932>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 8.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS STME 24 BK RB-T - Electrónica modular de repuesto



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2752932>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es