

SD FLASH 256MB - Memoria de programa y configuración



2988120

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988120>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Memoria de programa y configuración, enchufable, 256 Mbytes.



Descripción del producto

Memoria de programa y configuración de los programas de aplicación y de otros archivos en el sistema de archivos del PLC. Para la activación de diversos bloques funcionales se dispone opcionalmente de memorias de programa y de configuración con licencia integrada.

Sus ventajas

- Memoria de programa y configuración, enchufable
- Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC

Datos comerciales

Código de artículo	2988120
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRAAZA
Clave de producto	DRAAZA
GTIN	4046356342360
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,5 g
Número de tarifa arancelaria	85235110
País de origen	TW

SD FLASH 256MB - Memoria de programa y configuración



2988120

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988120>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Medio de almacenamiento
Aplicación	Memoria de programa y configuración
Posición de montaje	vertical

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,165 W
--	---------

Alimentación

Tensión de alimentación	3,3 V DC
Tensión de alimentación	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Absorción de corriente típica	tip. 50 mA

Datos del material

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

Montaje

Posición de montaje	vertical
---------------------	----------

SD FLASH 256MB - Memoria de programa y configuración



2988120

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988120>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es