

# CF FLASH 256MB - Memoria



2988780

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988780>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Memoria de programa y configuración, enchufable, 256 Mbytes.



## Descripción del producto

Memoria de programa y configuración de los programas de aplicación y de otros archivos en el sistema de archivos del PLC. Para la activación de diversos bloques funcionales se dispone opcionalmente de memorias de programa y de configuración con licencia integrada.

## Datos comerciales

Código de artículo	2988780
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRAAZA
Clave de producto	DRAAZA
GTIN	4046356184984
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	15 g
Número de tarifa arancelaria	85235110
País de origen	TW

# CF FLASH 256MB - Memoria

2988780

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988780>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Medio de almacenamiento
Aplicación	Memoria de programa y configuración

### Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,4 W
--	-------

### Alimentación

Tensión de alimentación	3,3 V DC
Tensión de alimentación	3,135 V DC ... 3,465 V DC
Absorción de corriente típica	típ. 120 mA

### Dimensiones

Anchura	36,4 mm
Altura	42,8 mm
Profundidad	3,3 mm

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

# CF FLASH 256MB - Memoria

2988780

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988780>



## Clasificaciones

### ETIM

ETIM 8.0

EC000192

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

32101600

# CF FLASH 256MB - Memoria



2988780

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988780>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)