

DMET 5X20 - Conector de pasamuros



3032075

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032075>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Metal conductor en forma de fusible de tubo de cristal de 5 x 20 mm para inserto en bornes para fusibles.

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 3032075 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BE2ZWX |
| Clave de producto | BE2ZWX |
| GTIN | 4017918937041 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3,204 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,204 g |
| Número de tarifa arancelaria | 74198090 |
| País de origen | DE |

DMET 5X20 - Conector de pasamuros



3032075

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032075>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de producto | Puente multipolo |
| Número de polos | 1 |

Propiedades eléctricas

| | |
|---------|-------|
| Fusible | 6,3 A |
|---------|-------|

Datos del material

| | |
|-------|----------|
| Color | plateado |
|-------|----------|

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |

DMET 5X20 - Conector de pasamuros



3032075

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032075>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

DMET 5X20 - Conector de pasamuros



3032075

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032075>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es