

PR2-BSP3/4X21 - Zócalo de relé



2833589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2833589>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Zócalo de relé PR2-B, para relés industriales REL-IR con 2 ó 4 contactos conmutados, ejecución de 1/3 pisos, conexiones por resorte, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para el montaje sobre NS 35/7,5



Sus ventajas

- Brida suj. para relé con superficie de rotulación y func. extracción
- Módulos enchufables de entrada/antiparasitarios

Datos comerciales

Código de artículo	2833589
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK6324
Clave de producto	DK6324
GTIN	4017918933814
Peso por unidad (incluido el embalaje)	99,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	78,04 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

PR2-BSP3/4X21 - Zócalo de relé



2833589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2833589>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
------------------	----------------

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	300 V AC/DC
Corriente nominal I_N	10 A

Datos de conexión

Lado de entrada

Tipo de conexión	Conexión por resorte
Longitud de pelado	12 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Lado de salida

Tipo de conexión	Conexión por resorte
Longitud de pelado	12 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Dimensiones

Anchura	31 mm
Altura	95 mm
Profundidad Brida de sujeción	84 mm (EL2-P35)

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 85 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

PR2-BSP3/4X21 - Zócalo de relé

2833589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2833589>



Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR2-BSP3/4X21 - Zócalo de relé



2833589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2833589>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es