

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Antena



2884923

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2884923>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Antena omnidireccional, 2,4 GHz, ganancia: 5 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/45°, índice de protección: IP55, conexión: SMA (macho)

Sus ventajas

- Para aplicaciones de libre movimiento
- Para conexiones multipunto o enmalladas

Datos comerciales

Código de artículo	2884923
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN2Z1
Clave de producto	DNN2Z1
Página del catálogo	Página 128 (AX-2011)
GTIN	4046356173131
Peso por unidad (incluido el embalaje)	39 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	38,6 g
Número de tarifa arancelaria	85177100
País de origen	TW

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Antena
Ganancia	5 dBi
Ancho de haz vertical	45 °
Ancho de haz horizontal	360 °
Polarización	lineal vertical

Propiedades eléctricas

Banda de frecuencia	2,4 GHz
Gama de frecuencias	2,4 GHz
Impedancia	50 Ω
Relación de ondas estacionarias VSWR en el sistema de 50 Ω	≤ 2,00

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	SMA (macho)
------------------	-------------

Dimensiones

Anchura	13 mm
Altura	187 mm

Datos del material

Material	Poliuretano
----------	-------------

Cable/línea

Cable de conexión	no
-------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP55
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 65 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje mural
	Montaje en poste

Dibujos

Plano esquemático



Ejemplo de montaje

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Antena



2884923

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2884923>

Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

2884923

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2884923>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es