

SKS 14-D - Borne para conexión de pantalla



3240214

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240214>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla directo sobre placas de montaje conductivas

Sus ventajas

- No se pueden certificar las conexiones de apantallado como componentes según los requisitos de la directiva y de las normas de equipamientos eléctricos en zonas Ex. Por lo tanto, se permite el uso de bornas de pantalla en estas zonas Ex incluso sin la correspondiente homologación o el marcado.
- Son posibles tres tipos de montaje diferentes: sobre carriles simétricos NS35, sobre barras colectoras o directamente sobre placas de montaje conductivas

Datos comerciales

Código de artículo	3240214
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE7521
Clave de producto	BE7521
GTIN	4046356458894
Peso por unidad (incluido el embalaje)	20,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	19,96 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne para pantalla
Paso	19 mm
Número de conexiones	1
Número de filas	1

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	1,02 W
--	--------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte
Rosca de tornillo	M4
Sección de conductor rígido	4 mm ² ... 13,5 mm ²
Sección de conductor AWG	10 ... 8 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	4 mm ² ... 13,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	10 ... 8 (Convertido según IEC)

Dimensiones

Anchura	19 mm
Altura	21 mm
Profundidad	40,7 mm
Paso	19 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Acero

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	3 mm ... 14 mm
-----------------------------	----------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Montaje

Tipo de montaje	atornillado directo
-----------------	---------------------

SKS 14-D - Borne para conexión de pantalla



3240214

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240214>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SKS 14-D - Borne para conexión de pantalla



3240214

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240214>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es