

# CD COVER 60 - Perfil cobertor



3240287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240287>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapa para canaleta de cableado, gris, ancho: 60 mm, longitud: 2000 mm

## Datos comerciales

|   |               |
|---|---------------|
| Código de artículo                        | 3240287       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE7431        |
| Clave de producto                         | BE7431        |
| GTIN                                      | 4046356470148 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 442 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 450 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 39259020      |
| País de origen                            | DE            |

# CD COVER 60 - Perfil cobertor

3240287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240287>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo de producto | Cubierta |
|------------------|----------|

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 60 mm   |
| Altura      | 2000 mm |
| Profundidad | 11 mm   |
| Longitud    | 2000 mm |

### Datos del material

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Color                               | gris piedra (RAL 7030) |
| Material                            | PVC                    |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                     |
| Sustancias contenidas               | sin plomo              |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
|---------------------------------|------------------|

# CD COVER 60 - Perfil cobertor



3240287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240287>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400776 |
| ECLASS-15.0 | 27400776 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000727 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD COVER 60 - Perfil cobertor



3240287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240287>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E   |
|  | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)