


# CD 40X100 - Canaleta de cableado



3240294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240294>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 100 mm, longitud: 2000 mm

## Sus ventajas

- Separar los nervios sin herramientas y sin que queden rebabas mediante el punto de ruptura nominal
- El cortador de canal PPS CD permiten un corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a su transmisión por palanca y su especial geometría de corte
- Corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a las tijeras para canaletas de cableado CUTFOX CD
- Las cabezas anchas y achaflanadas de los nervios de la canaleta garantizan un montaje sencillo y una perfecta sujeción de la tapa
- Sujeción segura de los conductores tendidos mediante grapas de hilos encajables en los nervios
- Con los remaches expansibles de plástico se pueden fijar de forma sencilla canaletas de cableado con ayuda de la herramienta de fijación de remaches

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3240294       |
| Unidad de embalaje                        | 12 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 12 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE7431        |
| Clave de producto                         | BE7431        |
| GTIN                                      | 4046356481359 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1.317 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.189,3 g     |
| Número de tarifa arancelaria              | 39259020      |
| País de origen                            | DE            |

# CD 40X100 - Canaleta de cableado

3240294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240294>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de producto | Canaleta de cableado |
|------------------|----------------------|

### Dimensiones

|          |         |
|----------|---------|
| Anchura  | 40 mm   |
| Altura   | 100 mm  |
| Longitud | 2000 mm |

### Datos del material

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Color                               | gris piedra (RAL 7030) |
| Material                            | PVC                    |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                     |
| Sustancias contenidas               | sin plomo              |

### Cable/línea

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Ausencia de halógenos | no |
|-----------------------|----|

### Propiedades mecánicas

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sección de utilización                                 | 3365 mm <sup>2</sup> (100 %)       |
| Número de conductores con cantidad de llenado del 60 % | 115 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm) |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
|---------------------------------|------------------|

# CD 40X100 - Canaleta de cableado

3240294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240294>



## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240294>



**CSA**

ID de homologación: 80202282



**VDE Zeichengenehmigung**

ID de homologación: 40058456



**UL Recognized**

ID de homologación: E328576

# CD 40X100 - Canaleta de cableado

3240294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240294>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000012 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD 40X100 - Canaleta de cableado



3240294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240294>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)