

# EMG 25-H 7,5MM KLAR - Tapa

2947132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2947132>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tapa, para el encapsulado protegido contra suciedad y contactos casuales de los componentes, ejecución transparente. Altura: 7,5 mm, anchura: 25 mm



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2947132       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de venta                            | ACHCBA        |
| Clave de producto                         | ACHCBA        |
| GTIN                                      | 4017918082604 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 4,363 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,36 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85472000      |
| País de origen                            | DE            |

# EMG 25-H 7,5MM KLAR - Tapa

2947132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2947132>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de producto                   | Cubierta              |
| Tipo de carcasa                    | Caja para componentes |
| Serie de carcasas                  | EMG                   |
| Familia de productos               | EMG                   |
| Número de polos                    | 8                     |
| Orificio de ventilación disponible | no                    |

### Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Anchura     | 25 mm |
| Profundidad | 75 mm |
| Longitud    | 38 mm |

### Datos del material

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Color (Carcasa)                     | transparente |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2           |
| Material carcasa                    | PC           |
| Características de la superficie    | no tratado   |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Código IP máximo alcanzable     | IP20              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C |

### Montaje

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de montaje | Encajar |
|-----------------|---------|

# EMG 25-H 7,5MM KLAR - Tapa

2947132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2947132>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# EMG 25-H 7,5MM KLAR - Tapa

2947132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2947132>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)