

WP-STEEL ZC 45 - Manguera de protección



3240701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240701>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Manguera de protección, material: Acero, galvanizado, índice de protección: IP40, color: plateado, diámetro interior: 40 mm, Longitud total: 10 m

Datos comerciales

Código de artículo	3240701
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356737210
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5.800 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	60.510 g
Número de tarifa arancelaria	83071000
País de origen	DE

WP-STEEL ZC 45 - Manguera de protección



3240701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240701>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	La longitud de la manguera de protección se mide estirada; tolerancia de longitud de ± 5 %
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Manguera de protección
Resistencia a la tracción GRP	500 N

Dimensiones

Dimensión interior

Diámetro interior	40 mm
-------------------	-------

Datos del material

Material	Acero, galvanizado
Sustancias contenidas	sin halógenos

Cable/línea

Radio de flexión, dinámico	205 mm
Radio de flexión, estático	82 mm
Resistencia a la tracción	500 N
Ausencia de halógenos	sí

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 250 °C

WP-STEEL ZC 45 - Manguera de protección

3240701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240701>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240701>



VDE Zeichengenehmigung

WP-STEEL ZC 45 - Manguera de protección

3240701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240701>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27430301
ECLASS-15.0	27430301

ETIM

ETIM 9.0	EC001179
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-STEEL ZC 45 - Manguera de protección



3240701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240701>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es