

FL MGuard PCI/533 - Router



2989213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2989213>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cortafuegos/enrutador en formato PCI, frecuencia de reloj del procesador 533 MHz



Datos comerciales

Código de artículo	2989213
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	DNN312
GTIN	4046356298933
Peso por unidad (incluido el embalaje)	115,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	115,7 g
País de origen	DE

Datos técnicos

Interfaces

Ethernet

Tipo de conexión	RJ45
Velocidad de transmisión	10/100 MBit/s
Física de transmisión	Ethernet en RJ45-par trenzado
LEDs de señales	WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity
Número de canales	2

Propiedades de sistema

Funcionalidad

Funcionalidad básica	Cortafuegos/enrutador
----------------------	-----------------------

Requisitos del sistema

Browser sostenidos	Soporte HTTPS requerido
--------------------	-------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Router de seguridad sin montaje sobre carril DIN
Formato	PCI
Funcionalidad básica	Cortafuegos/enrutador

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------	---------------------------------------

Propiedades eléctricas

Consumo de potencia	max. 2,5 W
Diagnóstico local	Un LED por cada puerto Activity LED rojo
	Un LED por cada puerto Link activo LED verde

Alimentación

Conexión alimentación	A través de bus PCI
-----------------------	---------------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	RJ45, apantallada
------------------	-------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 % (sin condensación)

Montaje

Tipo de montaje	Ranura PCI
-----------------	------------

FL MGUARD PCI/533 - Router



2989213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2989213>

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética

Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE

Señalización

Indicación de estado

Link/Activity por puerto

FL MGUARD PCI/533 - Router

2989213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2989213>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es