

PSBJ 3/52/6 GY - Regleta de clavijas de prueba



3048085

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048085>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: gris

Sus ventajas

- El conector hembra de pruebas PSBJ... se utiliza en lugar del tornillo de puente normal y asegura la toma de tensión en un grupo de bornes puenteado
- En casos especiales de aplicación, en la zona de alimentación de energía se desviarán los conectores hembra de prueba

Datos comerciales

Código de artículo	3048085
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1Z3X
Clave de producto	BE1Z3X
GTIN	4017918880989
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,55 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,49 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

PSBJ 3/52/6 GY - Regleta de clavijas de prueba



3048085

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048085>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector hembra de pruebas
Número de polos	1

Datos de conexión

Par de apriete Conector hembra de pruebas	M3
Tipo de conexión	Conexión por tornillo

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6 mm
Diámetro de vástago	4 mm
Rosca de tornillo	M3

Datos del material

Color	gris
Material	Latón
Material aislante	PA
Material contacto	PE-LD, latón plateado

Montaje

Rosca de tornillo	M3
-------------------	----


PSBJ 3/52/6 GY - Regleta de clavijas de prueba

3048085

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048085>

Dibujos

Esquema de dimensiones



PSBJ 3/52/6 GY - Regleta de clavijas de prueba



3048085

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048085>

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

3048085

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048085>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es