

WP-GT PP HF PG36 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241008>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas de PP con rosca Pg giratoria, grado de protección IP54

Datos comerciales

Código de artículo	3241008
Unidad de embalaje	2 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356711401
Peso por unidad (incluido el embalaje)	37,15 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	37,15 g
Número de tarifa arancelaria	39174000
País de origen	DE

WP-GT PP HF PG36 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241008>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conexión por tornillo de tubo de protección
Aplicación	Prensaestopas
Tipo de atornillado	Conexión por tornillo de la manguera de protección
Salida de cables	recta
Tipo de rosca	Pg

Dimensiones

Anchura	59,5 mm
Altura	62,5 mm
Ancho entre caras	54 mm
Ancho entre caras en montaje	54 mm

Datos del material

Material	PP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material conexión por tornillo	PP
Sustancias contenidas	sin halógenos

Cable/línea

Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	Conexión por tornillo de la manguera de protección
---------------------	--

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 110 °C

WP-GT PP HF PG36 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241008>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241008>



VDE Zeichengenehmigung

WP-GT PP HF PG36 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241008>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GT PP HF PG36 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241008>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es